

ポータブル純水器 P-6 型

	型番	仕様	サイズ(mm)	備考
本 体	P-6(S)	本体(S)自立タイプ	440W×270D×850H	自立出来て、取り付け工事が不要です。
フ イ ル タ ー 交 換	KOM-PF5	交換用プレフィルター	上記本体には 組込み済み です	原水(水道水)のゴミを除去する物
	KOM-CFL	交換用活性炭フィルター		原水(水道水)の塩素化合物を除去する物
	IP111-11DN	交換用イオンカセット(3本)		原水(水道水)のイオンを吸着して純水にする物
オ プ シ ョ ン	UV6W	殺菌灯 (オプション)	270W×50D×70H	出水される純水の殺菌をする物(100%殺菌は不可)90~95%(約)
	MΩ 401	純水度(MΩ) (オプション)	200W×40D×80H	出水される純水の比抵抗値を詳しく表示する物(0~18MΩ)
	GR-1	純水度(1μs) (オプション)	φ26×66L	蒸留水より、良いか悪いかを判断する物(赤か緑ランプ表示)

■特長:

- 水道水より超純水(10~17.5MΩ)が出水出来ます(オプション計器で見て下さい)。
- 鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。


■セット内容

- 本体フレーム
- 20 インチ透明ハウジング×3
- プレフィルター(太)×1, 活性炭フィルター(太)×1(前処理用)
- イオン交換フィルター20 インチ(ミックス)×3(超純水カセット)
- 水道注入量調整ニードル弁(φ1/4"用)
- 1/4"チューブ×2m
- 出水及び受水用φ1/4"チューブ×1m×2本
- 受水金具
- 出水継手(1/4"PT JACO ジョイント)

■仕様

- 供給水質:水道水(又は飲める井水)
- 採水量:約 100~150ℓ/hr(0.5~2.5ℓ/min)のペースで、
前面3本のカセットの寿命が1,000~1,500ℓ
この後、前面の超純水カセット3本を交換されて、さらに1000~1500ℓを
繰り返し使用下さい。
- 採水水質:10~17.5MΩ(一般水道水にて)
- 耐(受水)圧:標準で0~3.5kg/cm²
- 使用水温:2~40℃

※井戸水の場合は、超純水カセットの寿命が半分に下がります。



出水口

受水口



標準付属 受水金具

P-6(S) 型



その他: UF 膜付加
RO 膜付加 等もございます

株式会社環境テクノス

A-11-2 251218 T・U As