



仕様書




※この商品の在庫状況は、その都度当社までお問合せ下さい。



※この商品の在庫状況は、その都度当社までお問合せ下さい。

ピンタイプメンブレンφ2.5"（一体型）



仕 様	
タイプ	8040 u 型
最大許容圧力 (Mpa)	0.6 (出入口圧差ではありません)
透過圧力 (Mpa)	0.01 ~ 0.1
逆洗圧力 (純水にて) (Mpa)	0.05 ~ 0.15
pH 範囲	3 ~ 10
遊離塩素の最大許容濃度 長期 / 短期 (mg/l)	50 / <300
ろ過方式	クロスフロー及び全量ろ過
最大操作温度 (°C)	<40
メンブレンの特徴	親水性 / 2 重膜
メンブレンの材質	PAN (ポリアクリロニトリル)
分画分子量 (約)	50,000 (0.05 ~ 0.1 μ 相当)
有効膜面積 (約)	25
中空系内径 (mm) (約)	1.0
中空系外径 (mm) (約)	1.6
中空系膜本数 (本) (約)	7400 ~ 7600
ケースサイズ (外寸)	φ200 × 1477
出入口口径 (mm) (4 個同じ)	1" 1/2 (40A)
リンステストでの最大エア圧力 (Mpa)	0.2
透過水量 (0.1Mpa, 25°C)	5 t / Hr (以下の事)
業販価	¥170,500
超純水での洗浄済み品 : ¥213,888	
超純水装置に使用される場合は、(新品時の汚れ除去の為) 約10日 × 24Hr、超純水にて洗浄をしないと、出水される純水度が良くありません。	

仕 様	
タイプ	4040 型
最大許容圧力 (Mpa)	0.4 (出入口圧差ではありません)
透過圧力 (Mpa)	0.01 ~ 0.1
逆洗圧力 (純水にて) (Mpa)	0.05 ~ 0.15
pH 範囲	2 ~ 10
遊離塩素の最大許容濃度 常時 / 短期 (mg/l)	50 / <300
ろ過方式	クロスフロー及び全量ろ過
最大操作温度 (°C)	<40
メンブレンの特徴	親水性 / 2 重膜
メンブレンの材質 / ケース	PAN (ポリアクリロニトリル)
分画分子量	50,000 (0.05 ~ 0.1 μ 相当)
有効膜面積	5
中空系内径 (mm)	1.0
中空系外径 (mm)	1.6
中空系膜本数 (本)	1400 ~ 1600
ケースサイズ (外寸)	φ90 × 1260
出入口口径 (mm) (4 個同じ)	3/4 (20A)
リンステストでの最大エア圧力 (Mpa)	0.2
透過水量 (0.1Mpa, 25°C)	1000L / Hr (以下の事)
業販価	¥79,920
超純水での洗浄済み品 : ¥110,000	
超純水装置に使用される場合は、(新品時の汚れ除去の為) 約7日 × 24Hr、超純水にて洗浄をしないと、出水される純水度が良くありません。	

仕 様	
タイプ	φ2.5" ピンタイプ
最大許容圧力 (Mpa)	0.4 (出入口圧差ではありません)
透過圧力 (Mpa)	0.01 ~ 0.1
逆洗圧力 (純水にて) (Mpa)	逆洗不可
pH 範囲	2 ~ 10
遊離塩素の最大許容濃度 常時 / 短期 (mg/l)	50 / <300
ろ過方式	一方方向ろ過
最大操作温度 (°C)	<45
メンブレンの特徴	親水性
メンブレンの材質 / ケース	P.S (ポリサルフォン / ポリビロピレン)
分画分子量	50,000 (0.05 ~ 0.1 μ 相当)
有効膜面積	約 0.5 m ²
中空系内径 (mm)	約 0.25
中空系外径 (mm)	約 0.5
中空系膜本数 (本)	約 1000
ケースサイズ	φ62 × 320 (約) mm
出入口口径 (mm) (4 個同じ)	φ1/4" オスピン
リンステストでの最大エア圧力 (Mpa)	不可
透過水量 (0.1Mpa, 25°C)	1L / 分 (以下の事)
業販価	¥7,020
超純水での洗浄済み品 : ¥9,950	
超純水装置に使用される場合は、(新品時の汚れ除去の為) 約7日 × 24Hr、超純水にて洗浄をしないと、出水される純水度が良くありません。	

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。